


Jowat AG  
 Postfach 1953  
 D-32709 Detmold  
 Tel: +49(0)5231 749-0 Fax: +49(0)5231 749-105  
 Internet: www.jowat.de EMail: info@jowat.de

## Jowacoll® Dübelleime

## Punktgenau dosiert und platziert

Das Jowat-Produktprogramm für die Dübelverleimung wurde vollständig überarbeitet und den Anforderungen an die neuesten Auftragstechniken angepasst.

Überzeugen Sie sich selbst von der punktgenauen Dosierung dieser Produkte. Die beiden unten stehenden Tabellen zeigen eine Übersicht des entsprechenden Produktprogramms.



### i Verarbeitungshinweise für vertikalen Auftrag

Jowacoll® Dübelleime	Viskosität in mPas	Verarbeitungshinweise	Ø Düse in mm	Düsen-Öffnungszeit in msec
114.30	ca. 2.250	4:1 Kolbenpumpe 1:1 Membranpumpe	0,4 - 0,6	20 - 30
114.60	ca. 350	1:1 Membranpumpe, Druckgefäß	0,4 - 0,6	20 - 30
114.70	ca. 190	1:1 Membranpumpe, Druckgefäß	0,4 - 0,6	20 - 30
114.80	ca. 9.500	bis 10.1 15.1 Kolbenpumpe	0,4 - 0,6	20 - 30
114.90	ca. 80.000	oder 9.1 Kolbenpumpe mit 18.1 Folgeplatte	0,6 - 0,8	20 - 30
114.99	ca. 24.000	oder 9.1 Kolbenpumpe mit 18.1 Folgeplatte	0,6 - 0,8	20 - 30

### i Verarbeitungshinweise für horizontalen Auftrag

Jowacoll® Dübelleime	Viskosität in mPas	Verarbeitungshinweise	Ø Düse in mm	Düsen-Öffnungszeit in msec
114.30	ca. 2.250	4:1 Kolbenpumpe	0,4 - 0,6	20 - 30
114.60	ca. 350	1:1 Membranpumpe, Druckgefäß	0,4 - 0,6	20 - 30
114.70	ca. 190	1:1 Membranpumpe, Druckgefäß	0,4 - 0,6	20 - 30
114.80	ca. 9.500	bis 10.1 15.1 Kolbenpumpe	0,4 - 0,6	20 - 30

## Mehr als Klebstoff – Kleben erster Klasse